


Camera aperta con microaccumulo

Isofast C 31 E1

- Estetica



Camera aperta con microaccumulo

Isofast C 31 E1


- Estetica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	05718100	Lamiera laterale destro	
	05718200	Lamiera laterale sinistro	
	05724700	Porta	
	05732600	Pannello frontale	
	05732800	Griglia	
	S5465600	Vite 4,2x13,5 (50 pz.)	
	05469700	Viti, (30 pz.)	
A	05732700	Pannello di comando	

Camera aperta con microaccumulo

Isofast C 31 E1

- Telaio



Camera aperta con microaccumulo

Isofast C 31 E1

- Telaio


Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	05733400	Cappa antiviento	
	S5465600	Vite 4,2x13,5 (50 pz.)	

Camera aperta con microaccumulo


Isofast C 31 E1

- Scambiatore

57332



57329



Camera aperta con microaccumulo

Isofast C 31 E1


- Scambiatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	05732900	Scambiatore	
	05733200	Isolamento	
	S5449700	Clip, (10 pz.)	Sostituito da S1037900
	S5496800	O-ring (50 pz.)	

Camera aperta con microaccumulo

Isofast C 31 E1

- Bruciatore e pilota



Camera aperta con microaccumulo

Isofast C 31 E1


- Bruciatore e pilota

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	05232100	Gruppo camera bruciatore (4 pz.)	
	05733100	Bruciatore	
	05743100	Elettrodo di accensione	
	05743200	Elettrodo di controle	
	S5465600	Vite 4,2x13,5 (50 pz.)	
	S5485200	Guarnizione 1/2 gas (100 pz.)	
	S5490600	Vite (50 pz.)	
	0020061331	Perno di centratura (x2)	
b	S5299200	Ugello 0.77G30/31 (x20)	
b	S5296900	Ugello, G20 (16 pz.)	

Camera aperta con microaccumulo

Isofast C 31 E1

- Meccanismo gas con regolatore



Camera aperta con microaccumulo

Isofast C 31 E1


- Meccanismo gas con regolatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	05329200	Pannello di copertura	
	05450000	Vite presa di pressione (25 pz.)	
	05482600	Membrana (x3)	
	05490500	O-ring (25 pz.)	
	S5485200	Guarnizione 1/2 gas (100 pz.)	
	S1079800	Nastro, motor passo (5 pz.)	
	0020184989	Filtro, (10 pz.)	
	0020192352	Motore G20	
h	05744800	Valvola gas G20	

Camera aperta con microaccumulo

Isofast C 31 E1

- Meccanismo gas



Camera aperta con microaccumulo

Isofast C 31 E1


- Meccanismo gas

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	S5485200	Guarnizione 1/2 gas (100 pz.)	
	05490500	O-ring (25 pz.)	
	05751000	Tubo gas	
	05751100	Tubo gas	
	0020184989	Filtro, (10 pz.)	
	S1079800	Nastro, motor passo (5 pz.)	
g	05742900	Camera G30	

Camera aperta con microaccumulo

Isofast C 31 E1

- Cablaggio + contenitore scheda



Camera aperta con microaccumulo

Isofast C 31 E1


- Cablaggio + contenitore scheda

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	S5704200	Captore sanitario	
	05721000	Modulo display	
	S5721100	Microinterruttore	
	05721200	Interruttore di sicurezza	
	05721900	Cablaggio valvola 3 vie	
	05722000	Commutatore On/Off	
	S5739800	Captore riscaldamento	
	05742400	Cablaggio	
	05742500	Cablaggio encendido	
	S5742700	Accenditore	
	S1019000	Pannello comandi	
	S5408100	Fusibile 125mA (5 pz.)	
	S1013500	Cablaggio	
	S1084600	Scatola di allacciamento	
	S1084700	Coperchio	
	05469700	Viti, (30 pz.)	

Camera aperta con microaccumulo

Isofast C 31 E1

- Idraulica



Camera aperta con microaccumulo

Isofast C 31 E1


- Idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	S5261700	By-pass manuale	
	S5720200	Rivelatore di portata	
	05733000	Scambiatore	
	S5720500	Captore di pressione	
	S5720600	Motore valvola tre vie	
	05720800	Valvola tre vie	
	05720900	Gruppo idraulico pompa	
	05422100	Vite (50 pz.)	
	S5455000	Clip 20mm (10 pz.)	
	S5465700	Clip 18mm (10 pz.)	
	05465900	Vite (50 pz.)	
	S5466000	Guarnizione (20 pz.)	
	S5466200	Clip 10mm (10 pz.)	
	S5466300	Clip motore (10 pz.)	
	S5466400	O-ring (20 pz.)	
	S5466500	O-ring (20 pz.)	
	S5490900	Clip (15 pz.)	
	05491500	O-ring (10 pz.)	
	S1083000	Filtro riscaldamento (x5)	
	0020018450	Clip (10 pz.)	
	0020018449	Bretella, rilevatore di portata (10 pz.)	
	2000801948	O-ring (20 pz.)	
	2000801943	O-ring (25 pz.)	
	2000801956	O-ring (10 pz.)	
	2000801950	O-ring (20 pz.)	Sostituito da S5466100

Camera aperta con microaccumulo

Isofast C 31 E1

- Pompa



Camera aperta con microaccumulo

Isofast C 31 E1



- Pompa

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	05117000	Tubo uscita	
	05167500	Valvola scarico aria automatica	
	05174100	Durite + linguetta (x2)	
	05732500	Pompa	
	05425400	Linguetta (10 pz.)	
	S5455000	Clip 20mm (10 pz.)	
	05465900	Vite (50 pz.)	
	05491500	O-ring (10 pz.)	
	05492400	Guarnizione (10 pz.)	
	2000801956	O-ring (10 pz.)	

Camera aperta con microaccumulo

Isofast C 31 E1

- Vaso d'espansione



N15_02

Camera aperta con microaccumulo

Isofast C 31 E1


- Vaso d'espansione

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	05733300	Vaso di espansione	
	S5466200	Clip 10mm (10 pz.)	
	05746800	Flessibile vaso	
	S1064400	Tubo aria	
	2000801950	O-ring (20 pz.)	Sostituito da S5466100

Camera aperta con microaccumulo

Isofast C 31 E1

- Placca raccordi



Camera aperta con microaccumulo

Isofast C 31 E1


- Placca raccordi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	05709200	Gas rubinetto	
	05722400	Rubinetto	
	05722500	Riscaldamento rubinetto	
	05722700	Rubinetto ritorno riscaldamento	
	05722800	Valvola di sicurezza	
	05722900	Valvola	
	S5418200	Guarnizione 1/2 (100 pz.)	
	05449900	O-ring, (20 pz.)	
	05463700	Filtro sanitario (x10)	
	05466600	Guarnizione, (50 pz.)	
	05466700	Clip (10 pz.)	
	05466900	Limitatore di acqua 16l/min (10 pz.)	
	S1084200	Leva	
	S5485200	Guarnizione 1/2 gas (100 pz.)	
	S5650600	Guarnizione (50 pz.)	
	S5485100	Guarnizione (100 pz.)	
	S1084300	Gas leva	
	S1084100	T valvola	
	05466800	Guarnizione (20 pz.)	
	05451000	Guarnizione (50 pz.)	
A	05723100	Rubinetto riempimento	

Camera aperta con microaccumulo

Isofast C 31 E1

- Bollitore / Microaccumulo



Camera aperta con microaccumulo

Isofast C 31 E1

- Bollitore / Microaccumulo

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	05720400	Boiler 4L	
	05724900	Resistenza bollitore	
	S5485200	Guarnizione 1/2 gas (100 pz.)	
	S1027300	Temperatura sensore	