



ESPLOSO RICAMBI  
SCALDACQUA A GAS  
Modello


**OPTIMA 12**

**OPTIMA 16**

**OPTIMA 20**

Edizione 1 datata 18 Marzo 2003





| MODELLO        | CODICE | VALIDITÀ DA<br>MATRICOLA | RIF. |
|----------------|--------|--------------------------|------|
| OPTIMA 12 (AR) | 007228 | 0301 00001 007202        | A    |
| OPTIMA 16 (AR) | 007229 | 0301 00001 007203        | B    |
| OPTIMA 20 (AR) | 007230 | 0301 00001 007204        | C    |
| OPTIMA 12 (RD) | 007240 | 0301 00001 007202        | D    |
| OPTIMA 16 (RD) | 007241 | 0301 00001 007203        | E    |
| OPTIMA 20 (RD) | 007242 | 0301 00001 007204        | F    |
| OPTIMA 12 (SM) | 007246 | 0301 00001 007202        | G    |
| OPTIMA 16 (SM) | 007247 | 0301 00001 007203        | H    |
| OPTIMA 20 (SM) | 007248 | 0301 00001 007204        | I    |

| PART. | CODICE   | DESCRIZIONE                              | RIF.   | NOTE |
|-------|----------|------------------------------------------|--------|------|
| 1     | 996640   | Cappa fumi                               |        |      |
| 2     | 990777   | Protettore fumi 70°C                     |        |      |
| 3     | 289353   | Anello cappa fumi                        |        |      |
| 4     | 123037   | Guaina sonda G3/4X530                    |        |      |
| 5     | 990775   | Sicurezza ECO 92°C                       |        |      |
| 6     | 290356   | Molla fermasonda                         |        |      |
| 7     | 990776   | Sonda rilevazione temperatura NTC        |        |      |
| 8     | 996628   | Elettrodo di rilevazione                 |        |      |
| 9     | 996627   | Elettrodo di accensione                  |        |      |
| 10    | 990778   | Bruciatore principale                    |        |      |
| 11    | 990786   | Ugello bruciatore principale GN          | BCEFHI |      |
| 11    | 996641   | Ugello bruciatore principale GL          | ADG    |      |
| 11    | 996642   | Ugello bruciatore principale GL          | BCEFHI |      |
| 11    | 289020   | Ugello bruciatore principale GN          | ADG    |      |
| 12    | 990769   | Passatubo entrata gas                    |        |      |
| 13    | 990774   | Tubo entrata gas                         |        |      |
| 14    | 289442   | Guarnizione O-ring 27x23x2 mm            |        |      |
| 15    | 990758   | Cablaggio gruppo gas                     |        |      |
| 16    | 990757   | Tubo alimentazione bruciatore principale |        |      |
| 17    | 290147   | Guarnizione O-ring                       |        |      |
| 18    | 990772   | Valvola gas                              |        |      |
| 19    | 573023   | Accenditore                              |        |      |
| 20    | 990766   | Fermacavo                                |        |      |
| 21    | 990762   | Cablaggio sicurezza ECO                  | ADG    |      |
| 21    | 990785   | Cablaggio sicurezza ECO                  | BEH    |      |
| 21    | 990789   | Cablaggio sicurezza ECO                  | CFI    |      |
| 22    | 996635   | Zoccolo gas                              |        |      |
| 23    | 990787   | Pannello comandi + coperchio             | BEH    |      |
| 23    | 990780   | Pannello comandi + coperchio             | ADG    |      |
| 23    | 990790   | Pannello comandi + coperchio             | CFI    |      |
| 24    | 990764   | Frontalino comandi                       |        |      |
| 25    | 990771   | Calotta principale superiore             |        |      |
| 26    | 996631   | Deflettore                               | CFI    |      |
| 26    | 996630   | Deflettore                               | BEH    |      |
| 26    | 996629   | Deflettore                               | ADG    |      |
| 27    | 290811   | Molla deflettore fumi                    |        |      |
| 28    | 469446   | Valvola di sicurezza 3/4" 8Bar con leva  |        |      |
| 29    | 65100009 | Tappo per anodo attivo                   |        |      |
| 30    | 290128   | Guarnizione in gomma (20 pz)             |        |      |
| 31    | 340407   | Elettrodo                                |        |      |
| 32    | 990760   | Cablaggio anodo attivo                   |        |      |
| 33    | 990788   | Cablaggio collegamento anodo             | CFI    |      |
| 33    | 990761   | Cablaggio collegamento anodo             | ADG    |      |
| 33    | 990784   | Cablaggio collegamento anodo             | BEH    |      |
| 34    | 990779   | Modulo per scheda elettronica            |        |      |
| 35    | 230302   | Rubinetto di scarico                     |        |      |
| 36    | 220550   | Borchia 89xF32,5                         |        |      |
| 37    | 990770   | Calotta principale scheda elettronica    |        |      |
| 38    | 990759   | Cablaggio collegamento scheda/gruppo gas |        |      |
| 39    | 990763   | Scheda elettronica                       |        |      |
| 40    | 990765   | Morsettiera con portafusibile            |        |      |
| 41    | 990767   | Fermacavo                                |        |      |
| 42    | 290919   | Raccoglicondensa                         |        |      |
| 43    | 990768   | Cavo alimentazione                       |        |      |