

ESPLOSO RICAMBI
CALDAIE MURALI

Modelli

S 23 MI

S 27 MI


S 23 RI

S 27 RI

Edizione 2 datata 1 Maggio 2000

Revisione 1 datata 24 Agosto 2000





| MODELLO CALDAIA | ALIMENTAZIONE A GAS | VALIDITA' DA MATRICOLA | RIF. |
|-----------------|---------------------|------------------------|------|
| S 23 MI | METANO | 2320009400051 | A |
| S 23 MI | GPL | 2320009400051 | B |
| S 27 MI | METANO | 2320009400051 | C |
| S 27 MI | GPL | 2320009400051 | D |
| S 23 RI | METANO | 2320009400051 | E |
| S 23 RI | GPL | 2320009400051 | F |
| S 27 RI | METANO | 2320009400051 | G |
| S 27 RI | GPL | 2320009400051 | H |

ER2000210012702010

| PART. | CODICE | DESCRIZIONE | RIF. | NOTE |
|-------|--------|------------------------------------------------|------|------|
| 1 | 573294 | Vaso espansione | | |
| 2 | 999679 | Gancio vaso espansione | | 21 |
| 3 | 573244 | Controdado da 3/8" | | |
| 4 | 574302 | Gancio mantellatura | | |
| 5 | 572984 | Staffa sostegno mantello | | |
| 6 | ----- | Telaio | | 11 |
| 7 | 570772 | Passacavo | | |
| 8 | ----- | Supporto gruppo idraulico | | 11 |
| 9 | 998042 | Staffa supporto gruppo idraulico sx | | |
| 10 | 998041 | Staffa supporto gruppo idraulico dx | | |
| 11 | 573520 | Guarnizione acqua-gas 3/4" | | |
| 12 | 997201 | Tubo scambiatore principale/gruppo 3 vie | ABEF | |
| 12 | 998092 | Tubo scambiatore principale/gruppo 3 vie | CDGH | |
| 13 | 998043 | Molla termostato 103°C | | |
| 14 | 997224 | Molla fissaggio termostato a contatto | | |
| 15 | 997206 | Termostato a contatto 103° | | |
| 16 | 573809 | Molla tubi venturi acqua | ABCD | |
| 17 | 573293 | Gruppo mandata riscaldamento | EFGH | |
| 17 | 998069 | Gruppo mandata 3 vie per valvola pressostatica | ABCD | |
| 18 | 571547 | Membrana pressostato differenziale circolatore | | |
| 19 | 998099 | Pressostato consenso circolatore | | |
| 20 | 569236 | Sonda temperatura Govegas | | |
| 21 | 573824 | Clips | ABCD | |
| 22 | 998921 | Micro sanitario | | |
| 23 | 571838 | Squadretta fissaggio tubi | ABCD | |
| 24 | 573318 | Gruppo ritorno | EFGH | |
| 24 | 998071 | Gruppo ritorno mista | ABCD | |
| 25 | 571559 | Manopola rubinetto riempimento | | |
| 26 | 573727 | Valvola scarico acqua | | |
| 27 | 573172 | Valvola sicurezza 3 Bar 1/2" | | |
| 28 | 573311 | Tubo vaso espansione | | |
| 29 | 573528 | Guarnizione acqua-gas 1/2" | | |
| 30 | 997202 | Tubo entrata gas | | |
| 31 | 998012 | Cavo alimentazione | | |
| 32 | 571649 | Idrometro circolare | | |
| 33 | 573304 | Kit pulsante sblocco On-Off | | |
| 34 | 573306 | Kit selettore Estate/Inverno | | |
| 35 | 572941 | Cassetto | | |
| 36 | 572942 | Coperchio frontalino | | |
| 37 | 573287 | Tappo frontalino | EFGH | |
| 37 | 573305 | Kit manopola regolazione | | |
| 38 | 572913 | Mascherina 1 led | | |
| 39 | 999565 | Frontalino | ABCD | 22 |
| 39 | 999506 | Frontalino | EFGH | 23 |
| 40 | 572912 | Mascherina 6 led | | |
| 41 | 953770 | Scheda EX C-MI/FFI ASIC | | 24 |
| 42 | 569711 | Rondella Nylon D.10 | | |
| 43 | 952970 | Scheda EI A-MI/P ASIC | | |
| 44 | 952610 | Cavo schede elettroniche | | |
| 45 | ----- | Morsettiera | | 11 |
| 46 | 571562 | Fermacavo | | |
| 47 | 569458 | Passacavo siliconico d=2 | | |
| 48 | 573534 | Passacavo DG 7,5 chiuso | | |
| 49 | ----- | Portastrumenti | | 11 |
| 50 | 569713 | Coperchio passacavi dx | | |
| 51 | 998104 | Cablaggio bassa tensione | ABCD | |
| 51 | 998914 | Cablaggio bassa tensione | EFGH | |
| 52 | 574272 | Cablaggio alta tensione | | |
| 53 | 573186 | Cavo sonda fumi | | |
| 54 | 573016 | Sonda fumi | | |
| 55 | 573349 | Molla fissaggio sonda fumi | | |
| 56 | 570717 | Prestola | | |
| 57 | 573983 | Cappa fumi | ABEF | |
| 57 | 573984 | Cappa fumi | CDGH | |

| PART. | CODICE | DESCRIZIONE | RIF. | NOTE |
|--------------|---------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 58 | ----- | Schienale camera di combustione | | 11 |
| 59 | 998130 | Fibra ceramica posteriore | CDGH | |
| 59 | 998132 | Fibra ceramica posteriore | ABEF | |
| 60 | 573243 | Camera di combustione laterale sx | | |
| 61 | 998128 | Fibra ceramica laterale | | |
| 62 | 564254 | Valvola sfogo aria aut. 3/8" | | |
| 63 | 569387 | Guarnizione acqua-gas 1" | | |
| 64 | 573808 | Molla tubo by pass | EFGH | |
| 64 | 998064 | Molla tubo by-pass | ABCD | |
| 65 | 571449 | Guarnizione O-ring | EFGH | |
| 65 | 998077 | Guarnizione O-ring 3037 | ABCD | |
| 66 | 573219 | Tubo by pass | EFGH | |
| 66 | 998065 | Tubo by-pass | ABCD | |
| 67 | 571646 | Scambiatore a piastre | AB | |
| 67 | 573295 | Scambiatore a piastre | CD | |
| 68 | 573825 | Guarnizione O-ring scambiatore sanitario | ABCD | |
| 69 | 573086 | Tubo segnale positivo valvola pressostatica | ABCD | |
| 70 | 571807 | Guarnizione O-ring 20-18 | ABCD | |
| 71 | 570615 | Tappo in ottone 1/8" | ABCD | |
| 72 | 573087 | Tubo segnale negativo valvola pressostatica | ABCD | |
| 73 | 573176 | Tubo scarico valvola sicurezza | | |
| 74 | 998567 | Ghiera tubo valvola sicurezza 1/2" | | |
| 75 | 573521 | Guarnizione acqua-gas 3/8" | | |
| 76 | 570487 | Circolatore maggiorato con disareatore H3 | CDGH | |
| 76 | 997008 | Circolatore normale con disareatore H3 | ABEF | |
| 77 | 572908 | Tubo scambiatore principale/circolatore | ABEF | |
| 77 | 572910 | Tubo scambiatore principale/circolatore | CDGH | |
| 78 | 999411 | Schermo protezione componenti | | 25 |
| 79 | 570248 | Ugello bruciatore principale 1,25 | ACEG | |
| 79 | 570251 | Ugello bruciatore principale 0,72 | BDFH | |
| 80 | 572138 | Rondella ugello | | |
| 81 | 574194 | Tubo uscita gas | | |
| 82 | 571965 | Guarnizione O-ring 13 | | |
| 83 | 999089 | Valvola gas SIT 845 SIGMA | | |
| 84 | 574279 | Guarnizione IP44 NAC 504 | | |
| 85 | 574233 | Accenditore cablato | | |
| 86 | 571657 | Cavo scheda elettrodo di rilevazione | | |
| 87 | 571662 | Cavo elettrodo accensione | | |
| 88 | 571787 | Morsettiera 2 poli | | |
| 89 | 569720 | Passacavo chiuso | | |
| 90 | 569714 | Coperchio passacavi sx | | |
| 91 | 569390 | Guarnizione acqua-gas 1/4" | | |
| 92 | 573441 | Elettrodo rilevazione con staffa | | |
| 93 | 569560 | Elettrodo accensione con staffa dx | | |
| 94 | 569561 | Elettrodo accensione con staffa sx | | |
| 95 | 572271 | Brucciato 13 rampe MET | AE | |
| 95 | 572277 | Brucciato 13 rampe GPL | BF | |
| 95 | 572343 | Brucciato 15 rampe MET | CG | |
| 95 | 572372 | Brucciato 15 rampe GPL | DH | |
| 96 | 572647 | Camera combustione anteriore | ABEF | |
| 96 | 572648 | Camera combustione anteriore | CDGH | |
| 97 | 998138 | Scambiatore principale | ABEF | |
| 97 | 998139 | Scambiatore principale | CDGH | |
| 98 | 998129 | Fibra ceramica anteriore | CDGH | |
| 98 | 998131 | Fibra ceramica anteriore | ABEF | |
| 99 | 573242 | Camera di combustione laterale dx | | |
| | | | | |
| 301 | 997267 | Mantello laterale completo | | |
| 302 | 573290 | Mantello frontale | | |
| | | | | |
| 371 | 569281 | Kit trasformazione METANO (15+1) G20 | | 12 |
| 372 | 569282 | Kit trasformazione GPL (15+1) G31 | | 12 |

| NOTE | DESCRIZIONE |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Non fornito come ricambio |
| 12 | Non illustrato |
| 21 | Sostituisce il codice 999228 - da matricola 2320014300001 - miglioria |
| 22 | Sostituisce il codice 572956 - da matricola 2320015100001 - miglioria |
| 23 | Sostituisce il codice 573292 - da matricola 2320015100001 - miglioria |
| 24 | Sostituisce il codice 953070 - da matricola 2320014300001 - unificazione ricambi |
| 25 | Sostituisce il codice 999113 - da matricola 2320014300001 - miglioria |



FR2000210012702010

NOTIZIE UTILI

Impiego del presente documento

Lo scopo del presente documento "ESPLOSO RICAMBI CALDAIE MURALI" è quello di permettere un agevole ed univoca individuazione del ricambio occorrente per sostituire un'analoga parte difettosa del prodotto.

L'illustrazione e l'elenco ricambi sono relativi esclusivamente ai modelli indicati nella tabella riportata in calce all'illustrazione.

L'elenco ricambi permette di individuare:

- la posizione in figura di ogni particolare fornibile come ricambio (colonna "PART.");
- il codice con il quale il ricambio va richiesto in Ditta;
- la descrizione sintetica del ricambio;
- l'applicabilità del ricambio a specifici modelli (colonna "RIF."). Se la casella è bianca, il ricambio è applicabile a tutti i modelli a cui l'esploso si riferisce;
- eventuali note.

Come richiedere il ricambio

Le parti di ricambio vanno ordinate specificando il codice, la quantità, l'indirizzo e la ragione sociale del richiedente.

L'ordine deve essere spedito via fax alla MTS S.P.A., utilizzando il seguente numero:

0732-626473 (FAX)

Come contattare il Servizio Assistenza Tecnica MTS S.P.A.

Il Servizio Assistenza Tecnica MTS S.P.A. ha una organizzazione dedicata al supporto per la soluzione dei problemi tecnici del prodotto CALDAIE MURALI. I Centri Assistenza Tecnica possono utilizzare tale servizio telefonando ai numeri:

**071-7100594
800-217718**

Merloni
TermoSanitari ^{spa}

Servizio Assistenza Tecnica
via Pascoli, 1
60044 FABRIANO (AN)